

Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz



K

Stecknippel K. Strahlrohr mit Rotordüse ST-357.1. Spritzwinkel 20°. 100 - 250 bar. Max. 100 °C

Stecknippel K. Strahlrohr mit Rotordüse ST-357.1. Spritzwinkel 20°. 100 - 250 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	C	↔	M*
653 030 011	03	gelb	430 mm	Stahl verzinkt
653 035 011	035	lila	430 mm	Stahl verzinkt
653 040 011	04	braun	430 mm	Stahl verzinkt
653 045 011	045	hellgrün	430 mm	Stahl verzinkt
653 050 011	05	schwarz	430 mm	Stahl verzinkt
653 055 011	055	hellblau	430 mm	Stahl verzinkt
653 060 011	06	rot	430 mm	Stahl verzinkt
653 065 011	065	natur	430 mm	Stahl verzinkt
653 070 011	07	rosa	430 mm	Stahl verzinkt

R+M Nr.	D	C	↔	M*
653 030 019	03	gelb	430 mm	Edelstahl
653 035 019	035	lila	430 mm	Edelstahl
653 040 019	04	braun	430 mm	Edelstahl
653 045 019	045	hellgrün	430 mm	Edelstahl
653 050 019	05	schwarz	430 mm	Edelstahl
653 055 019	055	hellblau	430 mm	Edelstahl
653 060 019	06	rot	430 mm	Edelstahl
653 065 019	065	natur	430 mm	Edelstahl
653 070 019	07	rosa	430 mm	Edelstahl



Kr

M22 AG. Strahlrohr mit Rotordüse ST-357.1. Spritzwinkel 20°. 100 - 250 bar. Max. 100 °C

M22 AG. Strahlrohr mit Rotordüse ST-357.1. Spritzwinkel 20°. 100 - 250 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	C	↔	M*
653 030 03	03	gelb	430 mm	Stahl verzinkt
653 035 03	035	lila	430 mm	Stahl verzinkt
653 040 03	04	braun	430 mm	Stahl verzinkt
653 045 03	045	hellgrün	430 mm	Stahl verzinkt
653 050 03	05	schwarz	430 mm	Stahl verzinkt
653 055 03	055	hellblau	430 mm	Stahl verzinkt
653 060 03	06	rot	430 mm	Stahl verzinkt
653 065 03	065	natur	430 mm	Stahl verzinkt
653 070 03	07	rosa	430 mm	Stahl verzinkt

R+M Nr.	D	C	↔	M*
653 030 039	03	gelb	430 mm	Edelstahl
653 035 039	035	lila	430 mm	Edelstahl
653 040 039	04	braun	430 mm	Edelstahl
653 045 039	045	hellgrün	430 mm	Edelstahl
653 050 039	05	schwarz	430 mm	Edelstahl
653 055 039	055	hellblau	430 mm	Edelstahl
653 060 039	06	rot	430 mm	Edelstahl
653 065 039	065	natur	430 mm	Edelstahl
653 070 039	07	rosa	430 mm	Edelstahl

Düsenclips

Die Düsenclips können auf jedes 1/4" Strahlrohr gesteckt werden und signalisieren beispielsweise die Düsengröße oder Zugehörigkeit zu einem bestimmten Gerät, Benutzer oder einer bestimmten Anwendung.

Des Weiteren können auch im Sinne von HACCP Zuordnungen zu verschiedenen räumlichen Aufteilungen realisiert werden. Die Kennzeichnung verschiedener Spritzwinkel ist ebenso denkbar.

Die Düsenclips bestehen aus lebensmittelrechtlich unbedenklichem Polypropylen und eignen sich für alle 1/4" Strahlrohre.



R+M Nr.	C
020 004 230	gelb
020 004 235	lila
020 004 240	braun
020 004 245	hellgrün
020 004 250	schwarz
020 004 255	hellblau
020 004 260	rot
020 004 265	natur
020 004 270	rosa
020 004 280	orange
020 004 290	grün
020 004 300	grau

* Strahlrohr

Symbole **D** Düse **C** Farbkodierung **↔** Länge **M** Material