

## Niederdruckpistolen

RB35



Max. 12 bar / 50 l/min / 50 °C

R+M Nr.		
500 535 500	Messing	1/2" IG dreh.



Max. 12 bar / 50 l/min / 80 °C

R+M Nr.		
500 535 510	Edelstahl	1/2" IG dreh.

### Funktionsweise Niederdruckpistolen



Weitwerfender Punktstrahl



Konischer Sprühstrahl

RB65



Max. 24 bar / 60 l/min / 90 °C

R+M Nr.		
500 565 00	Messing	1/2" IG dreh.



Max. 24 bar / 100 l/min / 90 °C

R+M Nr.		
500 565 10	Messing	1/2" IG dreh.

## Suttner Niederdruckpistolen

ST-860 Niederdruck



Pistole mit PA Sitz und PEEK Dichtkegel. Chemiebeständig.

Max. 210 bar / 30 l/min / 80 °C

R+M Nr.			
200 860 500	1/4" IG	1/4" IG	

ST-810 Niederdruck



Pistole mit POM Sitz. Chemiebeständig.

Max. 140 bar / 30 l/min / 80 °C

R+M Nr.			
200 810 520	1/4" IG	3/8" IG	

Symbole Material Eingang Ausgang